

## MARINA | paravan de duș walk-in cu perete lateral, 120 x 30 cm

Culoare: crom lucios / sticlă transparentă (CRTR)

Cabina de duș walk-in OMNIRES MARINA este o soluție cu intrare lejeră fără prag în zona dușului. Forma deschisă și suprafețele vitrate mari măresc vizual spațiul, menținând în același timp coerența stilistică a interiorului. Cabina nu numai că permite obținerea unui aspect modern al băii, dar sporește și confortul, în special pentru persoanele cu mobilitate limitată.

Certificate: Declarație europeană a proprietăților de utilizare (CE)



## Materiale și tehnologii



Sticla călită acoperită cu învelișul inovator 3M™ EASY CLEAN protejează geamul de acumularea de apă și murdărie și facilitează semnificativ curățarea.



Datorită sistemului DUAL MOUNT, ușa cabinei poate fi instalată pe partea dreaptă sau stângă.

## Caracteristici de debit

- presiune de lucru: 1-5 bar

## Specificație

- perete: 120 cm
- perete lateral: 30 cm
- suport: max 120 cm
- înălțime: 200 cm
- sticlă securizată călită, grosime: 8 mm
- profile din aluminiu, reglarea profilului: -0,7/+0,3 cm
- suport cromat, poate fi scurtat individual la lungimea corespunzătoare

## Îngrijire

### CUM SE CURĂȚĂ CABINA DE DUȘ?

Pereții de sticlă ai cabinei de duș trebuie curățați regulat, de preferință după fiecare utilizare, cu o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. După spălare, suprafața interioară de sticlă trebuie clătită bine, iar apa îndepărtată cu un racleta de cauciuc sau o cârpă moale. Pereții exteriori de sticlă pot fi curățați cu soluție pentru oglinzi sau geamuri. Este important să se evite utilizarea materialelor abrazive și a substanțelor corozive ori de albire, deoarece acestea pot deteriora suprafața sticlei.

În cazul murdăriei mai persistente sau al depunerilor, se pot utiliza produse de curățare specializate dedicate cabinelor de duș.

Balamalele, articulațiile, șinele de ghidare și rolele merită să fie unse cel puțin o dată pe an cu vaselină tehnică sau lubrifiant siliconic, pentru a asigura funcționarea lor corectă.

